

CITO BASICplus – l'arte di cordonare


Il controsolcatore economico in plastica su base di film

Per la cordonatura di alta qualità di scatole pieghevoli, espositori e imballaggi in cartone ondulato. Perfetto da usare grazie alla tecnologia Fingerlift e facile da lavorare con l'ausilio di un cutter. Ha una tenuta eccellente sulla piastra di fustellatura e non lascia residui quando viene rimosso grazie alla tecnologia EasyFix.

- Facile da usare grazie alla scritta sul bordo affilato e ai codici colore
- Bordi affilati per una corsa perfetta dei fogli
- Ideale per tirature piccole e medie
- Disponibile nelle versioni IK, MINI, Off-center, RYU e per Cordonatura Doppio
- Buon rapporto qualità-prezzo




CITO BASICplus Controsolcatore




H = altezza canale di cordonatura B = larghezza canale di cordonatura

CITO BASICplus


CITO BASICplus è disponibile nelle misure (H × B mm) da 0,3 × 0,8 a 1,6 × 6,0.



CITO BASICplus CMR



CITO BASICplus in bobine. Particolarmente adatto per la produzione di grandi imballaggi ed espositori. Riduzione degli scarti.



CITO BASICplus IK

Il controsolcatore per prodotti in cartone ondulato di alta qualità. I bordi interni smussati riducono la tensione di trazione impedendo così al materiale di copertura di strapparsi.




CITO BASICplus Off-center

Controsolcatore speciale per cordonature doppie con una distanza ravvicinata tra cordonatore/cordonatore e lama/cordonatore.




CITO BASICplus MINI

Il controsolcatore per distanze molto ravvicinate tra lama e cordonatore (ad es. alette di incollatura, finestre) così come per cordonature multiple per cartelline di presentazione; particolarmente indicato anche per scatole pieghevoli di piccole dimensioni.



CITO BASICplus RYU

Cordonatura speciale doppio senza anima centrale per una piegatura a 180° di qualità del cartone ondulato. Distanza solcatori centro/centro (Y).



CITO BASICplus Cordonatura Doppio

Cordonatura doppio su base di film per le grammature più svariate. Distanza del canale centro/centro (Y).



Abaco CITO

Utilizzate la nostra **Abaco Web App** per il calcolo del vostro controsolcatore.
app.cito.de



Saperne di più:
www.cito.de/basicplus

CITO-SYSTEM GmbH • Haimendorfer Str. 37+46 • 90571 Schwaig bei Nürnberg/Germany
Phone +49 911 95885-0 • Fax +49 911 95885-50 • info@cito.de • www.cito.de